



UI spotřební materiál a kolony (včetně GCMS kolon s nízkým bleedingem)

UI materiál přináší maximální čistotu analytické cesty pro GC aplikace, kde rozhoduje každá stopa. Díky mimořádně inertním povrchům pomáhá omezit adsorpci aktivních látek, zlepšit tvar píků, zvýšit citlivost a zajistit spolehlivější reprodukovatelnost výsledků. Je ideální volbou pro laboratoře, které chtějí dosáhnout vyšší kvality analýz a větší jistoty při stanovení náročných analytů.

Více info zde:



kat.č. CP736530



kat.č. G3440-81011



kat.č. 5190-6144



kat.č. G3188-27503



kat.č. G2855-28501


Sleva 30 %

promo kód: UI26

Agilent HPLC kolony značky Poroshell a Altura

Kolony s pevným jádrem Poroshell vynikají vysokou účinností, rychlou separací a robustností metod. Pokročilé inertní pokrytí kolon Altura efektivně blokuje aktivní kovová místa, přičemž zachovává mechanickou pevnost a tlakovou odolnost nerezové oceli. Výsledkem jsou symetrické píky s vyšší účinností, opakovatelností a zlepšeným poměrem signál/šum (S/N).

Poroshell



Altura



Nová fáze

**Aplikační protokol pro analýzu PFAS
C1-C18 v pitné vodě pomocí ALTURA
Poroshell 120 PFAS.**



Sleva 30 %

promo kód: ALT26

Výbojky s dutou katodou pro AAS + deuteriové, wolframové a fluorescenční výbojky pro HPLC detektory a UV-VIS spektrofotometry

Výbojky s dutou katodou (HCL) pro AAS zajišťují vysokou intenzitu záření, stabilní výkon a přesné stanovení prvků. Deuteriové, wolframové a fluorescenční výbojky pro HPLC detektory a UV - VIS spektrofotometry podporují spolehlivou detekci, nízký šum a dlouhodobě reprodukovatelné výsledky. Díky kvalitě a kompatibilitě originálních komponent Agilent získávají laboratoře jistotu stabilního provozu i konzistentního analytického výkonu.



kat.č. 5182-1530



kat.č. 5610108800

HPLC lampy



HCL lampy (AAS)



Sleva 30 %


promo kód: LMP26

Quick Connect & Quick Turn Fingertight Fittings

Používejte správné konektory pro připojení HPLC kolon a vyhněte se potížím spojeným s netěsností systémů. Pružinový systém umožňuje snadné přizpůsobení se různým vnitřním závitům kolon. Vždy používejte jen doporučené kompatibilní typy kapilár, které jsou nyní dostupné i v bio-inertním provedení.




kat. č. 5067-5966




kat. č. 5067-5965

Quick Connect



Quick Turn



Sleva 30 %

promo kód: QC26